

FBK
FBK 10/100 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált vezérlőkábeleken 10 vagy 40 pólusú aljzattömbök vannak, az IEC 603/1 DIN 41 651 szerint. Ezek a PLC front adapter és az aktív vagy passzív Weidmüller interfészek csatlakoztatására használhatók. Ezek különböző hosszban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	FBK 10/100 RK
Rendelési szám	8235360000
Verzió	Konfekcionált kábel, FBK, LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264581
Menny.	1 Stück

FBK
FBK 10/100 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	68 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-10 °C
Tárolási hőmérséklet	-10...70 °C		

Általános adatok

Csatlakozó, PLC oldal	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
Pólusok száma, min.	10 pólusú	Kábel	LiYY kábel
Kábelhossz	1 m	Anyag	PVC
Vezetékkeresztmetszet	0,14 mm ²		

Villamos adatok

Névleges feszültség (szöveg)	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Összes áram, max.	3 A	Ellenállás	55 mΩ/m

Besorolások

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------