


**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
MCZ 5 SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Típus	MCZ 5 SET
Rendelési szám	8397760000
Verzió	Kis ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Sorkapocstartó, Szélesség: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190398545
Menny.	1 Stück

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
MCZ 5 SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	91 mm	Hossz, inch	3,583 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	63 mm	Magasság (coll)	2,48 inch
Nettó tömeg	1 662 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Sorkapocstartó	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
Csatlakozások száma	5	Csatlakozás szintek száma	2
NYÁK-ok száma modulonként	1	NYÁK vastagsága	1 mm
Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, közvetlen	NYÁK alakműrése	±0,1 mm
Keresztösszekötő	Igen	Keresztösszekötő folytonos árama	10 A
Keresztösszekötő/NYÁK folytonos árama	32 A	Érintkező - kapacitás	Nem
Védelmi osztály	IP20	Tokozási opció	Igen
Max. teljesítményvesztés	0,8 W		

Anyagjellemzők

Szín	szürke-bézs	Szigetelőanyag csoport	IIIa
CTI	≥ 600	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	CuZn	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	ónozott	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	120 °C

Névleges adatok IEC szerint

Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	10 A	Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	10 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V	Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V	Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 10:56:31 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
MCZ 5 SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	PCB contour with soldering pads