

Terepi busz alkatrészek FBCon PA CG/M12 1way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az FBCon terepibusz-elosztó ipari vagy EEX (ia) változatban kapható. Ezek 1-8 terepi eszköz vagy érzékelő csatlakozására alkalmasak.

A csatlakoztatásuk bevezető csövekkel történik. Ehhez M12 dugasszal, vagy közvetlenül, EMC tömszelencén keresztül lehet csatlakozni. A kommunikációt és a készülék tápfeszültségét közös 2-vezetékes vonal továbbítja.

Az elosztók a változattól függően a következő funkciókat nyújtják:

- Húzórugós csatlakozórendszer
- Túlfeszültség-védelem a fő vonalra
- Áramkorlátozás minden leágazó vonalra
- EMC tömszelence
- M12 dugaszolható csatlakozók
- Külső földelő csatlakozás
- Busz megszakításmentes működése
- Ipari változat
- Integrált buszlezáró (nem EX)
- ATEX robbanásbiztos változat
- Nyomáskiegyenlítő elem
- IP65, IP66, IP67 védettség
- Rozsdamentes acél változatok
- PROFIBUS-PA kompatibilis

Általános rendelési adatok

Típus	FBCon PA CG/M12 1way
Rendelési szám	8564060000
Verzió	Standard elosztó, 1-es elosztó, IP66
GTIN (EAN)	4032248236596
Menny.	1 Stück

**Terepi busz alkatrészek
FBCon PA CG/M12 1way****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	64 mm	Hossz, inch	2,52 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	37 mm	Magasság (coll)	1,457 inch
Nettó tömeg	258 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604	ETIM 6.0	EC001604
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08
eClass 9.1	27-24-26-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN
User Documentation	assembly instruction german / english

Terepi busz alkatrészek FBCon PA CG/M12 1way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

