

Terepi busz alkatrészek FBCon PA CG/M12 2way Limiter

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az FBCon terepibusz-elosztó ipari vagy EEX (ia) változatban kapható. Ezek 1-8 terepi eszköz vagy érzékelő csatlakozására alkalmasak.

A csatlakoztatásuk bevezető csövekkel történik. Ehhez M12 dugasszal, vagy közvetlenül, EMC tömszelencén keresztül lehet csatlakozni. A kommunikációt és a készülék tápfeszültségét közös 2-vezetékes vonal továbbítja.

Az elosztók a változattól függően a következő funkciókat nyújtják:

- Húzórugós csatlakozórendszer
- Túlfeszültség-védelem a fő vonalra
- Áramkorlátozás minden leágazó vonalra
- EMC tömszelence
- M12 dugaszolható csatlakozók
- Külső földelő csatlakozás
- Busz megszakításmentes működése
- Ipari változat
- Integrált buszlezáró (nem EX)
- ATEX robbanásbiztos változat
- Nyomáskiegyenlítő elem
- IP65, IP66, IP67 védettség
- Rozsdamentes acél változatok
- PROFIBUS-PA kompatibilis

Általános rendelési adatok

Típus	FBCon PA CG/M12 2way Limiter
Rendelési szám	8714170000
Verzió	Standard elosztó áramkorlátozással, 2 csatornás elosztó, LIMITER, IP66
GTIN (EAN)	4032248398232
Menny.	1 Stück

Terepi busz alkatrészek FBCon PA CG/M12 2way Limiter

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	98 mm	Hossz, inch	3,858 inch
Szélesség	64 mm	Szélesség (coll)	2,52 inch
Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	343 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604	ETIM 6.0	EC001604
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08
eClass 9.1	27-24-26-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN
User Documentation	assembly instruction german / english

Terepi busz alkatrészek FBCon PA CG/M12 2way Limiter

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

