

**RS PB-DP T SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP20-as T-elem SAI PROFIBUS-DP**

Az elosztó a PROFIBUS-DP-hez lehetővé teszi a felhasználónak a kényelmes bekötést a villamos szekrénybe.

A TS32/35-ös sínre szerelhető és a szabványos PROFIBUS-DP vezetékek bekötésére használják. Könyökvezetékek csatlakoztathatók a következő csatlakozókhoz. A könyökvezetékeket a lehető legrövidebbre kell venni. A 8788580000 cikkszám lehetővé teszi Önnek egy elemző/programozó készülék bekötését egy 9-sarkú Sub-D aljzatba.

- A T-elem funkciói
- Jó árnyékolás-érintkező
- Szerény helyigény a buszvezeték bekötéséhez
- Felszerelhető a TS32/35 DIN sínre

**Általános rendelési adatok**

Típus	RS PB-DP T SUB-D
Rendelési szám	<a href="#">8788580000</a>
Verzió	T-elem PROFIBUS-DP, IP20
GTIN (EAN)	4032248477418
Menny.	1 Stück

**RS PB-DP T SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	76,2 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	4,5 mm	Vezeték külső átm.	-
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Védelmi osztály	IP20		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

## RS PB-DP T SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

### Kapcsolási rajz

