

SAI JP 4P LG 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kis ház 4 sarkú, M12-es dugóval és aljzattal, miniatűr elektronika beszereléséhez. A tokozat kitöltőanyaggal rögzíthető, ez IP68-as védeettséget biztosít. Ez a változat ideális az utólagos felszereléshez, a közvetlenül az érzékelőre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI JP 4P LG 100
Rendelési szám	8794090000
GTIN (EAN)	4032248483921
Menny.	1 Stück

SAI JP 4P LG 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	86 mm	Hossz, inch	3,386 inch
Szélesség	14,4 mm	Szélesség (coll)	0,567 inch
Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	3 263 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

JACKPAC műszaki adatok[®]

CTI	≥ 200	Csatlakozás szintek száma	1
Csatlakozások száma	2	Keresztösszekötő	Nem
Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %	Max. teljesítményveszteség	0,4 W
NYÁK alaktűrése	±0,1 mm	NYÁK vastagsága	1 mm
NYÁK-ok száma modulonként	1	Szigetelőanyag	PBT GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa	Tokozási opció	Igen
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező - kapcsolás	Nem
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, vezetékkel		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD

SAI JP 4P LG 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok**NYÁK kivitel**