

**Ipari Ethernet
IE-FM5Z2V00010MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, többféle üzemmód, ST-ST, narancs, Magátmérő 50 µm

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FM5Z2V00010MST0ST0X
Rendelési szám	8876370100
Verzió	Patchkábel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 10 m
GTIN (EAN)	4032248609758
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FM5Z2V00010MST0ST0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	10 m	Hossz, inch	0,394 inch
Nettó tömeg	159 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	75 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	75 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...75 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...75 °C
Telepítési hőmérséklet	-5 °C...50 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-2
----------------------	-------------

Száloptika

Csillapítás	≤ 2,7 dB/km 850 nm esetén, ≤ 0,7 dB/km 1300 nm esetén	Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú, OM2
Sávzélesség	≥ 600 MHz*km 850 nm- nél, ≥ 1200 MHz*km 1300 nm-nél		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	30 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	60 mm
------------------------------------	-------	---------------------------------	-------

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	3*6 mm	Érátmérő	50 µm
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Standard megnevezések	I-V(ZN)Y
Köpeny anyaga	PVC	Köpeny színe	narancssárga

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	ST IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	ST IP 20
--------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000034	ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-06-18-03
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-FM5Z2V00010MST0ST0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Adatlap**Ipari Ethernet
IE-FM5Z2V00010MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Rajzok****Részletrajz**

