

**Ipari Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 panelátvezető, IP67

Általános rendelési adatok

Típus	IE-M12-ADAP A
Rendelési szám	8901630000
Verzió	Adapter, hajlított, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	36 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...80 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

1. csatlakozás	RJ45 90°	2. csatlakozás	M12
Árucikk leírása	Adapter, hajlított	Konfiguráció	M12-hüvely RJ45-hüvelyre
Ház fő anyaga	PA 66	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Árnyékolás	Igen	Védelmi osztály	IP67

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
----------------------	--------------------------------

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ
------------------------------------	-----	---------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:08:34 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz****Szerelési kivágás**