

Widerstandsbox 8x18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az alábbi termékek kaphatók funkcionális alkatrészként:

- A kapcsolók és a gombok szigetelt, beépített EG2 házban vannak elhelyezve
- Az egyenirányítók és a biztosítók szigetelt, beépített EG2 házban vannak elhelyezve
- A logikai komponensek AND, NAND, OR és NOR műveleteket végeznek
- Diódkapuk legfeljebb 40 bemenettel, nyitott elrendezésben
- Komponensmodulok az elektronikus elemek integrációjához
- Soros interfész átalakító és AD/DA átalakító

Általános rendelési adatok

Típus	Widerstandsbox 8x18K 3W
Rendelési szám	8943120000
GTIN (EAN)	4032248752713
Menny.	1 Stück

Widerstandsbox 8x18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Szélesség	55,5 mm	Szélesség (coll)	2,185 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	425 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25...70 °C	Környezeti hőmérséklet	+70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Szennyezés súlyossága 2

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Rögzítési tartomány, min.	0,08 mm ²
Rögzítési tartomány, max.	1 mm ²	Csupaszolási hossz	7 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002024	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	25-13-90-90	eClass 8.1	25-13-90-90

Jóváhagyások

ROHS Megfelel