

**Villám- és túlfeszültség-védelem, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Koaxiális túlfeszültség-védelem**

- Masszív fémház
- Egyszerű használat a dugaszolható csatlakozóadapterrel
- Kis beiktatási csillapítás
- BNC, N, F és UHF csatlakozók

Általános rendelési adatok

Típus	BNC Connector / M-F
Rendelési szám	8947820000
Verzió	Villám- és túlfeszültség-védelem, COAX, Túlfeszültség-védelem, adapter dugaszoló, 3.5 GHz
GTIN (EAN)	4032248736911
Menny.	1 Stück

**Villám- és túlfeszültség-védelem, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	64 mm	Hossz, inch	2,52 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	92 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

IEC / EN névleges adatok

A következőkhöz:	BNC-dugó	Beillesztési veszteség	< 0,2 dB
Feszültség típusa	AC	Jellemző impedancia	50 Ω
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint	D1, C3, C2, C1	Max. folytonos feszültség, U _c (DC)	90 V ± 20 %
Névleges feszültség (DC)	60 V	Villámimpulzus-áram I _{imp} (10/350 μs)	5 kA
Visszatérési veszteség (csillapítás)	> 20 dB	Válaszidő	≤ 100 ns
Védelmi szint, U _p (típus)	< 700 V	Állóhullám arány, VSWR	< 1,2
Átviteli kapacitás, max.	25 W		

Általános adatok

A következőkhöz:	BNC-dugó	Kivitel	egyenes
Változat	adapter dugaszoló	Védelmi osztály	IP65

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csatlakozódugó / hüvely (mama)
--------------------	--------------------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Villám- és túlfeszültség-védelem, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	CE PAPER Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
User Documentation	Instruction sheet

Villám- és túlfeszültség-védelem, COAX BNC Connector / M-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum



Circuit diagram

Méretrajz

