

**Vágószerszámok  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vágószerszámok kábelekhez 8 mm, 12 mm, 14 mm és 22 mm külső átmérőig. A penge speciális geometriája lehetővé teszi a réz és alumínium deformáció mentes vágását minimális fizikai ráfordítással. A vágószerszámok az EN/IEC 60900 szerinti VDE- és GS-tesztelve legfeljebb 1000 V-ig védőszigeteléssel is kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Típus          | KT 8                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">9002650000</a>            |
| Verzió         | Vágószerszámok ,Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4008190020163                         |
| Menny.         | 1 Stück                               |

**Vágószerszámok  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 185 mm  | Szélesség (coll) | 7,283 inch |
| Magasság  | 65,5 mm | Magasság (coll)  | 2,579 inch |
| Mélység   | 30 mm   | Mélység (coll)   | 1,181 inch |
| Tömeg     | 180 g   | Nettó tömeg      | 220 g      |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Egykezes mechanikus

**Vágószerszámok**

|  |                    |  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø            | 8 mm               | Egyeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> ) | 16 mm <sup>2</sup> |
| Többeres alumínium kábel, max (mm <sup>2</sup> ) | 16 mm <sup>2</sup> | Többeres alumínium kábel, max. (AWG)             | 6 AWG              |
| Többeres alumínium kábel, max. átmérő            | 8 mm               | Vörösréz kábel - flexibilis, max.                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)          | 6 AWG              | Vörösréz kábel - többeres, max.                  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)            | 6 AWG              | Vörösréz kábel - tömör, max.                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)               | 6 AWG              | Vörösréz kábel, max. átmérő                      | 8 mm               |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000142    | ETIM 6.0   | EC000142    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-90-90 | eClass 7.1 | 21-04-90-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-90-11 | eClass 9.0 | 21-04-47-01 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>  |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">STEP</a>  |

**Vágószerszámok  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Felhasználási példa**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>

