

**Tartozékok  
MEHA KP GE M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

**Általános rendelési adatok**

Típus	MEHA KP GE M-D-SPX
Rendelési szám	<a href="#">900360000</a>
Verzió	Tartozékok, Vágópenge készlet, Vezeték speciális szigetelésekkel, 7mm
GTIN (EAN)	4008190140274
Menny.	1 Stück

**Tartozékok**  
**MEHA KP GE M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Tömeg	13 g	Nettó tömeg	3,68 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Csupaszolási hossz, min.	3 mm
Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	0,3 mm
Min. vezetékátmérő	0,2 mm	Szín	sárga

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)