

Szerszámok
M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Típus	M-D-STRIPAX AWG 30+32
Rendelési szám	9003700000
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, Vezeték speciális szigetelésekkel, 7mm
GTIN (EAN)	4008190064327
Menny.	1 Stück

Szerszámok

M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3,228 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Tömeg	110 g	Nettó tömeg	96,28 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel
Max. vezetékátmérő	0,3 mm	Min. vezetékátmérő	0,2 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Adatlap**Szerszámok**
M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**