

**Szerszámok**  
**M-D-STRIPAX AWG 26+28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

**Általános rendelési adatok**

Típus	M-D-STRIPAX AWG 26+28
Rendelési szám	<a href="#">9003710000</a>
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, Vezeték speciális szigetelésekkel, 7mm
GTIN (EAN)	4008190034184
Menny.	1 Stück

**Szerszámok**  
**M-D-STRIPAX AWG 26+28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3,228 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Tömeg	110 g	Nettó tömeg	97,28 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel
Max. vezetékátmérő	0,5 mm	Min. vezetékátmérő	0,3 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Adatlap****Szerszámok**  
**M-D-STRIPAX AWG 26+28**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Felhasználási példa**