

**Szerszámok  
M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

**Általános rendelési adatok**

Típus	M-D-STRIPAX LWL
Rendelési szám	<a href="#">9003750000</a>
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, POF-vezeték, 1 mm-es belső vezetővel, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
Menny.	1 Stück

**Szerszámok**  
**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3,228 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Tömeg	110 g	Nettó tömeg	96,73 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Csupaszolási hossz, max.	7,5 mm	Kábeltípus	POF-vezeték, 1 mm-es belső vezetővel
Max. vezetékátmérő	1 mm	Szín	szürke

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)