

**Tartozékok  
MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | MEHA KP LWL M-D-SPX        |
| Rendelési szám | <a href="#">9003760000</a> |
| Verzió         | Tartozékok, Pót vágókés    |
| GTIN (EAN)     | 4008190055110              |
| Menny.         | 1 Stück                    |

**Tartozékok**  
**MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 26 mm   | Szélesség (coll) | 1,024 inch |
| Magasság  | 11,5 mm | Magasság (coll)  | 0,453 inch |
| Mélység   | 16 mm   | Mélység (coll)   | 0,63 inch  |
| Tömeg     | 12 g    | Nettó tömeg      | 13 g       |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Max. vezetékátmérő 1 mm Szín szürke

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC001509    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-04-48-90 |            |             |

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)