

**SWIFTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kombinált vágó/csavarozó szerszám: Swifty® és Swifty®  
készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> (tömör) és 2,5 mm<sup>2</sup> (flexibilis)  
méretű vörösréz kábelek tiszta vágásához

**Általános rendelési adatok**

Típus	SWIFTY
Rendelési szám	<a href="#">9006020000</a>
Verzió	Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248257409
Menny.	1 Stück

## SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Tömeg	20 g	Nettó tömeg	17,2 g

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Műszaki adatok

Változat Egykezes mechanikus

## Csavarozó szerszámok

Alak Speciális szerszám

## Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



## Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)