

**Présszerszám
CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	CTN 25 D4
Rendelési szám	9006220000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm², 25mm², Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190198633
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
CTN 25 D4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	730 g	Nettó tömeg	653,78 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	10 mm ²	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
Vörösréz csatlakozó (hengerelt), min.	10 mm ²	Vörösréz csatlakozó (hengerelt), max.	25 mm ²
2. krimpelő profil, min.	16 mm ²	3. krimpelő profil, min.	25 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Krimpelési tartomány, min.	10 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Présszerszám CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

