

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
SP 303**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SP 303
Rendelési szám	<a href="#">9006890000</a>
Verzió	Voltage testers, Nem
GTIN (EAN)	4032248108459
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
SP 303**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5,315 inch
Tömeg	15 g	Nettó tömeg	35 g
Átmérő	12 mm		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Mérő- és vizsgálókészülék**

AC feszültség mérési tartomány	220-250 V	DC-feszültség mérési tartomány	230 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Kijelző	Vizuális
Kés hossza	63 mm	Kés szélessége (B)	3 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	30 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel