

**Tartozékok
MEHA KP WS M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Típus	MEHA KP WS M-D-SPX
Rendelési szám	9006970000
Verzió	Tartozékok, Vágópenge készlet, Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel, 7mm
GTIN (EAN)	4032248363711
Menny.	1 Stück

Tartozékok
MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Tömeg	13 g	Nettó tömeg	3,68 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Csupaszolási hossz, min.	3 mm
Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	1,3 mm
Min. vezetékátmérő	0,3 mm	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)