

**DMS 3  
LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomatékcsavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3
Rendelési szám	<a href="#">9007460000</a>
Verzió	Szerszámok, 90% 3x 500 V AC-nál / &gt; 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970
Menny.	1 Stück

**DMS 3  
LG DMS PRO/ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Tömeg	600 g	Nettó tömeg	602,4 g
-------	-------	-------------	---------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Műszaki adatok**

Töltési idő	30 min
-------------	--------

**Elektromos csavarhúzó**

Akkumulátorfeszültség	3,6 V	Max. összekötő nyomaték	3 Nm
Névleges feszültség	3,6 V	Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Töltési idő	30 min	Töltő bemenet	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Töltőkészülék tömege	600 g
Tömeg	600 g	Üresjárat sebesség	200 u. 600 min <sup>-1</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------