

DMS 3
DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzóik ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	DMS 3 SET 1
Rendelési szám	9007470000
Verzió	Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó, 1/4" DIN 3126 E6,3 forma, 3
GTIN (EAN)	4008190299224
Menny.	1 Stück

DMS 3
DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	325 mm	Szélesség (coll)	12,795 inch
Mélység	205 mm	Mélység (coll)	8,071 inch
Tömeg	2 004 g	Nettó tömeg	1 770 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Töltési idő 1 h

Elektromos csavarhúzó

Akkumulátorfeszültség	2,4 V	Nyomaték beállítás, max.	3 Nm
Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm	Névleges feszültség	2,4 V
Szerszámbeérettartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma	Töltési idő	1 h
Töltő bemenet	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Töltő kimenet	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
Töltőkészülék tömege	700 g	Tömeg	2 004 g
Újratölthető akkumulátor tömege	122 g	Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák
Üresjárat sebesség	200 és 400 min ⁻¹		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok [WSCAD](#)

**DMS 3
DMS 3 SET 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa

