

DMS 3
DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomatékcsavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | DMS 3 SET 2 |
| Rendelési szám | 9007480000 |
| Verzió | Elektromos és akku meghajtásos nyomatékcsavarhúzó, 1/4" DIN 3126 E6,3 forma, 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190405298 |
| Menny. | 1 Stück |

DMS 3
DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 325 mm | Szélesség (coll) | 12,795 inch |
| Mélység | 205 mm | Mélység (coll) | 8,071 inch |
| Tömeg | 2 004 g | Nettó tömeg | 1 928 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Töltési idő 1 h

Elektromos csavarhúzó

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Akkumulátorfeszültség | 2,4 V | Nyomaték beállítás, max. | 3 Nm |
| Nyomaték beállítás, min. | 0,3 Nm | Névleges feszültség | 2,4 V |
| Szerszámbeérettartó | 1/4" DIN 3126 E6,3 forma | Töltési idő | 1 h |
| Töltő bemenet | 230 V AC; 50 Hz; 50 mA | Töltő kimenet | 2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA |
| Töltőkészülék tömege | 700 g | Tömeg | 2 004 g |
| Újratölthető akkumulátor tömege | 122 g | Újratölthető akkumulátorok | Ni-Mh cellák |
| Üresjárat sebesség | 200 és 400 min ⁻¹ | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001395 | ETIM 4.0 | EC001395 |
| ETIM 5.0 | EC001395 | ETIM 6.0 | EC001395 |
| UNSPSC | 27-11-27-20 | eClass 5.1 | 21-05-08-01 |
| eClass 6.2 | 21-05-08-90 | eClass 7.1 | 21-05-08-04 |
| eClass 8.1 | 21-05-08-04 | eClass 9.0 | 21-05-21-90 |
| eClass 9.1 | 21-04-04-17 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok [WSCAD](#)

**DMS 3
DMS 3 SET 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**