

**Csavarhúzó  
SDIS 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Típus	SDIS 1.0X5.5X125
Rendelési szám	<a href="#">9008410000</a>
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248056378
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó  
SDIS 1.0X5.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	245 mm	Szélesség (coll)	9,646 inch
Tömeg	98 g	Nettó tömeg	92,6 g
Átmérő	36 mm		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csavarozó szerszámok**

Alak	Hornyos	Kés hossza	125 mm
Kés szélessége (B)	5,5 mm	Kés típusa	B
Kés vastagsága (A)	1 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers Declaration of the Manufacturer</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>