

**Csavarhúzó
SDIS 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 1.2X6.5X150
Rendelési szám	9008420000
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248056385
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
SDIS 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	270 mm	Szélesség (coll)	10,63 inch
Tömeg	112 g	Nettó tömeg	104,1 g
Átmérő	36 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	150 mm
Kés szélessége (B)	6,5 mm	Kés típusa	B
Kés vastagsága (A)	1,2 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN