

Csavarhúzó
SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



1000 V
IEC 60900



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIZ 0.6X3.5X100
Rendelési szám	9008450000
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248056446
Menny.	1 Stück

Adatlap

**Csavarhúzó
SDIZ 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8,071 inch
Tömeg	44,4 g	Nettó tömeg	35,9 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos, vezetőcsúccsal	Kés hossza	100 mm
Kés szélessége (B)	3,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,6 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-04-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)