

**Csavarhúzó
SDK PH0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PH0
Rendelési szám	9008470000
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 60 mm
GTIN (EAN)	4032248056460
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
SDK PH0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Tömeg	35 g	Nettó tömeg	30,2 g
Átmérő	23 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Philips	Kés hossza	60 mm
Kés szélessége (B)	3 mm	Méret	0

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN