

**Csavarhúzó
SDK PZ1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ1
Rendelési szám	9008530000
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, Kés hossza: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056521
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
SDK PZ1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Tömeg	61 g	Nettó tömeg	56,4 g
Átmérő	30 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive	Kés hossza	80 mm
Kés szélessége (B)	4,5 mm	Méret	1

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)