

**Csavarhúzó  
SDIK PH2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz,  
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-  
PH szerint, SoftFinish-markolat

**Általános rendelési adatok**

Típus	SDIK PH2
Rendelési szám	<a href="#">9008580000</a>
Verzió	Csavarhúzó, Kés hossza: 100 mm
GTIN (EAN)	4032248056576
Menny.	1 Stück

**Adatlap****Csavarhúzó  
SDIK PH2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	220 mm	Szélesség (coll)	8,661 inch
Tömeg	104 g	Nettó tömeg	97 g
Átmérő	36 mm		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csavarozó szerszámok**

Alak	Philips	Kés hossza	100 mm
Méret	2		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>