

**Csavarhúzó
SDIK PZ1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK
PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ
szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1
Rendelési szám	9008900000
Verzió	Csavarhúzó, Kés hossza: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248266685
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
SDIK PZ1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Tömeg	54 g	Nettó tömeg	64 g
Átmérő	30 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive	Kés hossza	80 mm
Méret	1		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)