

**Csavarhúzó
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Torx® TH csavarhúzó lyukkal a csúcs végén (módosításbiztos), SD TH Torx® és Torx®-TH biztonsági csavarok (csappal a Torx mélyedés közepén), ChromTop csúcs, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SD TH15
Rendelési szám	9009170000
Verzió	Csavarhúzó, Kés hossza: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Tömeg	56 g	Nettó tömeg	59 g
Átmérő	30 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Torx	Kés hossza	80 mm
Kés szélessége (B)	4 mm	Méret	T15

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-13
eClass 9.1	21-04-04-13		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)