

**HTX-HDC/POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTX-HDC/POF
Rendelési szám	<a href="#">9010950000</a>
Verzió	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543
Menny.	1 Stück

## HTX-HDC/POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	404,08 g

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------	-------------

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	HD optikai vezeték- érintkező	Krimpelési tartomány, min.	1 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	1 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>