

**Présszerszám  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	PZ 6/5
Rendelési szám	<a href="#">9011460000</a>
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4008190165352
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	423 g	Nettó tömeg	459 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Műszaki adatok**

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

1. krimpelő profil, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Trapéz fogas krimpelés
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	1. krimpelő profil, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm <sup>2</sup>	2. krimpelő profil, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
2. krimpelő profil, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	3. krimpelő profil, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
4. krimpelő profil, min.	4 mm <sup>2</sup>	5. krimpelő profil	6 mm <sup>2</sup>

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>

**Présszerszám  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

