

**Présszerszám
HTG 58/59****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTG 58/59
Rendelési szám	9012020000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4008190018207
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	420 g	Nettó tömeg	418,7 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat Mechanikus, cserélhető
betétek nélkül

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás	Hatszög AF (A)	5,4 mm
Hatszögműlcs laptáv (A 2)	6,48 mm	Hatszögműlcs laptáv (A 3)	1,72 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	10 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	10 mm
Krimpelés állomás, szélesség (B 3)	2,3 mm	Belső érintkező átmérője (D)	2 mm

Érintkező leírása

Érintkező típusa Koaxiális csatlakozó

Besorolások

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Présszerszám HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

