

**Présszerszám
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 4
Rendelési szám	901250000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 4mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190090920
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	448 g	Nettó tömeg	427,74 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	4 mm ²		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	WSCAD

**Présszerszám
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok