Présszerszám
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF 48
Rendelési szám	9013080000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm², 2.5mm², B-krimp
GTIN (EAN)	4008190113056
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:19:53 CEST

Présszerszám
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	453,98 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,5 mm²	Krimpelési típus/profil	B-krimp
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm²	1. krimpelő profil, max.	1 mm²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm²	2. krimpelő profil, min.	1,5 mm²
2. krimpelő profil, max.	2,5 mm²		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm²
Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm²	Dugó szélesség	4,8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Présszerszám
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

