

Présszerszám HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok SUB-D érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF SUB-D
Rendelési szám	9013260000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 28AWG, 20AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
HTF SUB-D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	440,98 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	28 AWG	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
1. krimpelő profil, max.	24 AWG	2. krimpelő profil, min.	22 AWG
2. krimpelő profil, max.	20 AWG		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	SUB-D	Krimpelési tartomány, min.	28 AWG
Krimpelési tartomány, max.	20 AWG		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Présszerszám HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

