

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Csavarózószerszám tömszelencék és tartozékok rögzítéséhez és kioldásához a 11-36 AF mérettartományban.

- Egyszerre több sor tömszelencét is át tud érní
- Nem deformálja a tömszelencéket
- Villáskulcs mérete 11 - 36 mm
- A kulcsnyílás mérete korlátlanul állítható
- Kilincsműves működés: a szerszámot nem szükséges levenni a forgatások között
- Valódi egykezes használat

Általános rendelési adatok

Típus	FLECAFIX 11/24
Rendelési szám	9015900000
Verzió	Szerszámok, Tömszelence szerszám
GTIN (EAN)	4032248309573
Menny.	1 Stück

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Tömeg	190 g	Nettó tömeg	172,9 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Méret 11 - 24 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-02	eClass 5.1	21-04-01-90
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**