

**Présszerszám  
CTX CM 3.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

**Általános rendelési adatok**

Típus	CTX CM 3.6
Rendelési szám	<a href="#">9018480000</a>
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884581
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
CTX CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	730 g	Nettó tömeg	706,78 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Mechanikus, cserélhető  
betétek nélkül

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

1. krimpelő profil, min.	4 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	W-krimp
2. krimpelő profil, min.	6 mm <sup>2</sup>	3. krimpelő profil, min.	10 mm <sup>2</sup>

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Krimpelési tartomány, min.	4 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Présszerszám  
CTX CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**