

**Présszerszám
CTX CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTX CM 1.6/2.5
Rendelési szám	9018490000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 4mm², W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884598
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
CTX CM 1.6/2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	730 g	Nettó tömeg	679,78 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,14 mm ²	Krimpelési típus/profil	W-krimp
1. krimpelő profil, max.	0,5 mm ²	2. krimpelő profil, min.	0,75 mm ²
2. krimpelő profil, max.	1 mm ²	3. krimpelő profil, min.	1,5 mm ²
4. krimpelő profil, min.	2,5 mm ²	5. krimpelő profil	4 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP

Présszerszám CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

