

**Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszámok
összekapcsolt érvéghüvely csíkokhoz**

- Vágószerszám
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Érvéghüvelyek automatikus továbbítása
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Hatékony: egyetlen szerszám szükséges a kábelezéshez, amivel időt lehet megtakarítani

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX PLUS 2.5
Rendelési szám	902000000
Verzió	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190067267
Menny.	1 Stück

**Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Tömeg	260 g	Nettó tömeg	250,91 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,5 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²	1. krimpelő profil, max.	0,75 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	2. krimpelő profil, min.	1 mm ²
2. krimpelő profil, max.	1,5 mm ²	3. krimpelő profil, min.	2,5 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Láncolt érvéghüvelyek csíkban	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások


Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	WSCAD

**Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa**Felhasználási példa****Felhasználási példa**