


**Szerszámok
PB LWL/POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak
(POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	PB LWL/POF
Rendelési szám	9020400000
Verzió	Szerszámok, Polírozó lap
GTIN (EAN)	4032248300587
Menny.	1 Stück

**Szerszámok
PB LWL/POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	280 mm	Szélesség (coll)	11,024 inch
Magasság	0,2 mm	Magasság (coll)	0,008 inch
Mélység	230 mm	Mélység (coll)	9,055 inch
Nettó tömeg	25,4 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)