

Tartozékok
CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
Rendelési szám	9028690000
Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto L, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 14, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4032248392681
Menny.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

Tartozékok
CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Tömeg	1 760 g	Nettó tömeg	1 719,4 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Szortimentek

AEH száma	3 100 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX	Krimpelési tartomány, max.	60 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	14 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 6 Roto L
Síncód	DIN		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000524	ETIM 6.0	EC000524
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-18	eClass 7.1	27-40-02-18
eClass 8.1	27-40-02-18	eClass 9.0	27-40-02-18
eClass 9.1	27-40-02-18		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)