

**Szerszámok
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	AM 12
Rendelési szám	9030060000
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok, UTP- és STP- adatkábel
GTIN (EAN)	4008190337827
Menny.	1 Stück

Szerszámok
AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3,819 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0,394 inch
Tömeg	36 g	Nettó tömeg	32,42 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	UTP- és STP-adatkábel	Max. vezetékátmérő	12,5 mm
Min. vezetékátmérő	0,5 mm	UTP és STP adatkábelek, max. átmérő	8 mm
Vágási mélység	állítható	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	4 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Szerszámok
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa****Felhasználási példa****Felhasználási példa**