

**Szerszámok
CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Típus	CST
Rendelési szám	903050000
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok, Koaxiális adat és kerek kábelek
GTIN (EAN)	4008190062293
Menny.	1 Stück

**Szerszámok
CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Tömeg	65 g	Nettó tömeg	64,25 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2,5 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Felhasználási példa