

SLICER 2K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerző különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SLICER 2K
Rendelési szám	904160000
Verzió	Szerszámok, Vágókés
GTIN (EAN)	4008190335519
Menny.	1 Stück

SLICER 2K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Magasság	37 mm	Magasság (coll)	1,457 inch
Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Tömeg	162 g	Nettó tömeg	159 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)