

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)
védőszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900

- ejtőkalapáccsal megmunkált kiváló minőségű speciális szerszámacél
- biztonsági markolat ergonomikus és csúszásgátló TPE VDE bevonattal
- Ütésálló, hő- és hidegálló, nem gyúlékony, kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból
- Elasztikus markolatrész és kemény mag
- Fényesre polírozott felület
- a korrózióval szemben nikkel-króm elektro-galvanizált bevonat nyújt védelmet

Általános rendelési adatok

Típus	FZ 160
Rendelési szám	9046350000
Verzió	VDE szerint szigetelt laposcsőrű fogó hosszú pofákkal
GTIN (EAN)	4032248357659
Menny.	1 Stück

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Tömeg	163 g	Nettó tömeg	141,6 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000833	ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833	ETIM 6.0	EC000833
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Pliers
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

