

**KSE 200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KSE 200
Rendelési szám	<a href="#">9046420000</a>
Verzió	VDE szerint szigetelt nagy igénybevételre tervezett oldalvágó, 200 mm hosszú
GTIN (EAN)	4032248357758
Menny.	1 Stück

## KSE 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	325 g	Nettó tömeg	300 g

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Besorolások

ETIM 3.0	EC000142	ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-02
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-90
eClass 8.1	21-04-90-90	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>

