

**Tartozékok  
MEHA OB/UN 16<sup>2</sup> SPX 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

**Általános rendelési adatok**

Típus	MEHA OB/UN 16 <sup>2</sup> SPX 3
Rendelési szám	<a href="#">9054080000</a>
Verzió	Tartozékok, Vágópenge tartó, 16mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190022150
Menny.	1 Stück

**Tartozékok**  
**MEHA OB/UN 16<sup>2</sup> SPX 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	11,2 mm	Mélység (coll)	0,441 inch
Nettó tömeg	6,98 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Szín	fehér	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

