

**Présszerszám
HTF AFK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Krimpelő szerszámok Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	HTF AFK 2.5
Rendelési szám	9201040000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.2mm ² , 2.5mm ²
GTIN (EAN)	4032248419678
Menny.	1 Stück

Présszerszám
HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	533 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,2 mm ²	1. krimpelő profil, max.	3,5 mm ²
2. krimpelő profil, min.	0,5 mm ²	2. krimpelő profil, max.	1 mm ²
3. krimpelő profil, min.	1,5 mm ²	3. krimpelő profil, max.	2,5 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Weidmüller FEKO ZRV	Krimpelési tartomány, min.	0,2 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
--------------------	---

Adatlap**Présszerszám
HTF AFK 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Rajzok****A kép illusztráció**